

## Cuerpo de base barra de mandrinar Acero QC, 5×D, Ø del sistema / vástago: QC/20



### Datos de pedido

Número de pedido	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Clase de artículo	29E

### Descripción

#### Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

#### Nota:

$D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 160 mm

Tornillos de montaje: 269025 2

### Descripción técnica

Ø de mango	20 mm
Sistema	QC
Tornillos de montaje	269025 2
Manguera de conexión de alta presión	269207
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	160 mm
Plaquita de corte adecuada	264834; 264835
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono  
2 mm

674242 2