

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/07



Datos de pedido

Número de pedido	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCR/L 0702

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 20 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Tornillo para plaquita	269023 1

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR/L 0702
Longitud total	20 mm
Sistema	QC
Desplazamiento central	13 mm
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269431
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8