

**Garant****Plaquita de tronzar Radio completo, HB7310, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273739 4
GTIN	4045197771407
Clase de artículo	21L

**Descripción técnica**

Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,22 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,6 - 1,6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	Ti
Condición de corte	continuo
Clase	HB7310
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		