

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 6
Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259031 35
Juego de espigas elásticas	259047 4
Palanca articulada	259015 12
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2525M16
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Calzo Tipo 35	259031 35
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Palanca articulada Tipo 12	259015 12