

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	SCRCR/L 1616H12
Tornillo para calzo	269013 5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 16
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Longitud total L	100 mm
Calzo	269005 6
Anchura de función L <sub>4</sub>	17 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 16	269028 16
Calzo Tipo 6	269005 6
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500