

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 10/06mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SCRCR/L 1010E06
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Anchura de función L <sub>4</sub>	11 mm
Longitud total L	70 mm
Tamaño del mango	10 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500