

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tornillo para calzo	269013 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud total L	125 mm
Anchura de función L ₄	22 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	9 mm
Calzo	269005 1
Código ISO Soporte	SCRCL/L 2020K09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 1	269005 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500