



Llave acodada hexagonal, larga con moleteado, Hexágono: 6mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 627190 6 |
| GTIN | 7610733265350 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Longitud de los lados | 187×35 mm |
| Hexágono | 6 mm |
| Quality Dress | Destornillador acodado Safety |
| Material | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Función de soporte | no |
| Versión de mango | redondo, moleteado |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí |
| Modelo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |

