



Llave acodada hexagonal, larga con moleteado, Hexágono: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	627190 8
GTIN	7610733265367
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Descripción técnica

Longitud de los lados	208×43 mm
Hexágono	8 mm
Quality Dress	Destornillador acodado Safety
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Función de soporte	no
Versión de mango	redondo, moleteado
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

