



Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5/16 pul



Datos de pedido

Número de pedido	631105 5/16
GTIN	4018754001538
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Longitud	23 mm
Ø lado de salida	11,6 mm
Ancho de llave	7,94 mm
Ancho de llave	5/16 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

