



Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 3/16 pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 631105 3/16 |
| GTIN | 4018754001491 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø lado de salida | 7,6 mm |
| Ancho de llave | 3/16 pul |
| Longitud | 23 mm |
| Ancho de llave | 4,76 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Perfil de salida | Vaso de 12 caras |
| Tipo de producto | Vaso |

