



Destornillador acodado de 6 caras, brazo corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626068 5 |
| GTIN | 7610733266159 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Hexágono | 5 mm |
| Superficie | cromado sobre níquel |
| Longitud de los lados | 95×16 mm |
| Material | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Ángulo de 100 grados | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |

Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad
de alojamientos 9
