

Garant**Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes, Perfil Torx®: TX40****Datos de pedido**

Número de pedido	625330 TX40
GTIN	4045197774514
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Hoja** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al **taladro en el perfil Torx®** también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Longitud de cuchilla cortante: 140 mm

Longitud total: 260 mm

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	140 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Longitud total	260 mm
Perfil Torx®	TX40
Material cuchilla	Acero especial al cromo vanadio
Material mango	Mango Haptoprene de 2 componentes
Tipo de producto	Destornilladores

