

Garant

Tuerca corredera en ranura en T con tornillo de amarre, Ancho de ranura B / grosor de apriete S: 22/40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN912, clase de resistencia 12.9.

Rosca M: M20

Longitud tornillo de amarre: 55 mm

Descripción técnica

Rosca M	M20
Longitud tornillo de amarre	55 mm
Anchura de ranura B	22 mm
Grosor de apriete S	40 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Accesorios para sistema de sujeción de punto cero

