

Garant**Tuerca corredera en ranura en T con tornillo de amarre, Ancho de ranura B / grosor de apriete S: 22/50 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN912, clase de resistencia 12.9.

Rosca M: M20

Longitud tornillo de amarre: 65 mm

Descripción técnica

Longitud tornillo de amarre	65 mm
Rosca M	M20
Anchura de ranura B	22 mm
Grosor de apriete S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Accesorios para sistema de sujeción de punto cero

