



## Sargento de palanca de magnesio, Abertura de sujeción: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	860750 200
GTIN	4008158027241
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Brazo deslizante y brazo fijo **magnesio** (fabricados por procedimiento de fundición a presión), **muy resistentes y extremadamente ligeros**. Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Palanca sujeción, placa de presión móvil y trinquete de **plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la rotura**. Brazo fijo con tapa de plástico desmontable; debajo, prisma en cruz para la sujeción de piezas redondas. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo.

#### Aplicación:

Para una **sujeción rápida** y sin esfuerzo con **presión de sujeción intermedia**.

### Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	20x5 mm
Peso	0,32 kg
Abertura de sujeción	200 mm
Alcance del brazo	80 mm

Tipo de producto

Sargento