



Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 6,0/K



Datos de pedido

Número de pedido	729550 6,0/K
GTIN	4003773063216
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce. Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta. Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste. Se puede optar a diferentes funciones de ajuste. Con asiento de contacto estándar para contactos Harting, HTS, Ilme y similares.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Para sección transversal de los conductores	0,14 - 6 mm ²
Bloqueo forzado existente	sí
Indicación digital	sí
Tipo de producto	Alicate de engarce

