

AEG

Sierra trans. para tableros y para cortar al sesgo, Tipo: PS254L



Datos de pedido

Número de pedido	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Sierra transversal para tableros y para cortar al sesgo **con función de tracción.**

- **Gran capacidad de corte hasta 305 × 90 mm con 90°.**
- **Láser de líneas perpendiculares integrado e iluminación LED del puesto de trabajo para cortes precisos.**
- **Ajuste preciso del inglete hasta 50° con bloqueo.**
- **Cable de red 3 m.**
- **La aspiración del polvo integrada recoge el 80 % de todas las partículas de polvo.**

Suministro:

Incluye dispositivo de sujeción de la pieza de trabajo, manguera de aspiración y cubierta, hoja de sierra de 48 dientes (Ø hoja de sierra / Ø perforación: 254 / 30 mm), herramienta para cambiar la hoja de la sierra.

Nota:

Encontrará hoja de sierra circular adecuada en el n.º 078227 y sig.

Descripción técnica

Ángulo de inclinación máximo derecha	-2 grados
--------------------------------------	-----------

Escuadra de inglete máxima izquierda	50 grados
Peso	19,5 kg
Ángulo de inclinación máximo izquierda	47 grados
Velocidad de giro máxima	4500 min ⁻¹
Quality Dress	PS254L
Escuadra de inglete máxima derecha	50 grados
Consumo de potencia	2000 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Hoja de sierra de MD, Ø 254×30 mm Diámetro / cantidad de dientes 254/Z80	078227 254/Z80
Mesa de trabajo para PS254L Tipo PSU1000	078240 PSU1000