

**Avellanador ajustable, Mango Weldon, Ø de mango D_s h6: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216635 25
GTIN	4045197778994
Clase de artículo	220

Descripción**Ejecución:**

Fabricado de acero para herramientas bonificado. Escala grabado profundo. Dos cantos de corte de plaquita reversible libres.

Aplicación:

Para el desbarbado hacia adelante y hacia atrás, el achaflanado y el avellanado.
Apto para la inmersión oblicua.

Regulable sin escalonamiento para ángulos de 0° - 90°.

Nota:

Para el ajuste exacto del número de ángulos utilizar aparato de ajuste previo.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Plaquita de corte adecuada	SP.T1204..
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø de mango D _s h6	25 mm
Longitud de voladizo L ₁	49 mm
Tornillo de apriete para elemento de ajuste	219888
Elemento de ajuste	219886
Ø avellanado D	25 mm

Longitud total L_{tot}	105 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado	0-90 grados
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848
Elemento de ajuste	219886
Tornillo de apriete	219888