


Garant
SNMG 150608, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 150608 HB7010-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150608
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado