



Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 44



Datos de pedido

Número de pedido	092531 44
GTIN	4044348503850
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®**.

Con plantilla de cuero genuino.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092532.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50. Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descripción técnica

Material suela	TPU Athletic
Color	negro / azul
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Número de zapato UE	44
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Clase de protección	S2
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Serie	VD PRO 1000 ESD
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad