



STEITZ SECURA

Zapato abotinado negro/violeta Vitality Plus 439 ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 40



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092712 40 |
| GTIN | 4044348453940 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para señora VITALITY PLUS con **amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality®** y suela **STEITZ FLEX-ZONE®** con zona de flexión.

- **Material exterior funcional ultraligero con insertos textiles transpirables.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Reflectores de seguridad.**
- **Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Suela de cuero auténtico.**
- **Suela TPU-Dynamics, blanca.**
- **Protección contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con lengüeta cerrada y suela de cuero auténtico.

- **Cubierta protectora de aluminio para los dedos.**
- **Suela TPU-Dynamics.**
- **Estructura de la suela de peso reducido con la zona de la articulación entallada.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 36 – 41, bajo pedido en los números de zapato UE 35 – 42.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Clase de protección: EN ISO 20345 - S2

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Antideslizante | sí |
| Clase de protección | S2 |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Número de zapato UE | 40 |
| Material suela | TPU Dynamics |
| Color | negro/violeta |
| Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 |
| Sexo | Caballero |
| Aislamiento eléctrico | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |