

Garant**Terraaja, G: G1/16**

Datos de pedido

Número de pedido	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 7,72 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	7,72 mm
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	A
Tamaño de rosca	G1/16

Ø exterior	25 mm
Altura	9 mm
Pasos por pulgada	28
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		