

**Cono reductor ranurado, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 25/20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319428 25/20
GTIN	4045197781949
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

**Aplicación:**

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

**Descripción técnica**

Ø d <sub>4</sub>	30 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Ø de sujeción d <sub>2</sub>	20 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor