

**Cono reductor ranurado, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 40/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319428 40/14
GTIN	4045197782069
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

Descripción técnica

Ø d ₄	45 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
Ø de sujeción d ₂	14 mm
l ₁	79 mm
l ₂	10 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor