

**Cono reductor ranurado, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 50/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319428 50/16
GTIN	4045197782144
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

Descripción técnica

l_1	90 mm
Ø del mango d_1	50 mm
Ø d_4	55 mm
l_2	10 mm
Ø de sujeción d_2	16 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor