

**Cono reductor ranurado, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 50/25mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319428 50/25  |
| GTIN              | 4045197782175 |
| Clase de artículo | 32V           |

**Descripción****Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

**Aplicación:**

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

**Descripción técnica**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ø de sujeción d <sub>2</sub> | 25 mm              |
| Ø d <sub>4</sub>             | 55 mm              |
| l <sub>1</sub>               | 90 mm              |
| Ø del mango d <sub>1</sub>   | 50 mm              |
| l <sub>2</sub>               | 10 mm              |
| Tipo de producto             | Casquillo reductor |