



Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: A21



Datos de pedido

Número de pedido	719892 A21
GTIN	4003773079613
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Con tope limitador ajustable.

Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. Articulación con **muelle de apertura integrado**.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior acodado

Longitud total: 165 mm

para Ø arandelas de seguridad exteriores: 19 - 60 mm

Ø de puntas: 1,8 mm

Descripción técnica

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
--	-------------------------

Norma	DIN 5254 B
Ø de puntas	1,8 mm
Forma mordazas	acodado 90°
para Ø arandelas de seguridad exteriores	19 - 60 mm
Forma	B
Longitud total	165 mm
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Superficie	atramentado en gris
con tope limitador	sí
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad