

**KÄRCHER****Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT27ME****Datos de pedido**

Número de pedido	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Clase de artículo	07C

**Descripción****Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato.

**Desconexión automática** al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **Aspirador multiusos móvil.**
- **Con recipiente de acero inoxidable y filtro de cartucho.**
- **Robusto depósito de 27 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**

**Suministro:**

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 x 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

**Nota:**

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

**Descripción técnica**

Clase de polvo – aspirador	L
Diámetro nominal de la conexión	35 mm
Altura	540 mm
Longitud	420 mm
Consumo de potencia	1380 W
Longitud de cable	7,5 m
Peso	8,2 kg
Vacío	200 mbar
Anchura	420 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	72 dB(A)
Quality Dress	NT 27/1 Me Adv *UE
Número de turbinas	1
Volumen de depósito	27 l
Longitud de la manguera de aspiración	2,5 m
Caudal de aire	67 l/s
Sistema de filtros	Filtro de cartucho
Particularidad	Depósito de acero fino, especialmente móvil
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

## Accesorios

Juego de bolsas filtrantes 5 piezas Adecuado para tipo de aspirador NT27	072808 NT27
Boquilla tubular oblicua de goma Diámetro nominal de la conexión DN35	078527 DN35
Filtro de cartucho Adecuado para tipo de aspirador NT27	072807 NT27

Pieza adaptadora, Ø 40-35 mm Diámetro nominal de la conexión DN35

078538 DN35

Boquilla de juntas estrecha, 13 mm Diámetro nominal de la conexión DN35

078528 DN35