

Garant**Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 30, Perforación d₂(H7): 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319275 16 |
| GTIN | 4045197782403 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción**Ejecución:**

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 y 12.

Nota:

Las pieza de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|----------|
| l ₆ | 90 mm |
| Perforación d ₂ (H7) | 16 mm |
| d ₈ | 45 mm |
| l ₇ | 80 mm |
| Rosca M | M 14×1,5 |
| l ₈ | 50 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Forma | E |
| Tamaño VDI | VDI 30 |
| Código de colores mango VDI | VDI 30 |
| Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |