

Garant**Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 30, Perforación d₂(H7): 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319275 25
GTIN	4045197782427
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 y 12.

Nota:

Las pieza de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Descripción técnica

d ₈	55 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
Perforación d ₂ (H7)	25 mm
Rosca M	M 14×1,5
l ₈	63 mm

Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar