

Garant**Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 40, Perforación d₂(H7): 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319276 10
GTIN	4045197782441
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 – 20.

Nota:

Las piezas de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Descripción técnica

d ₈	45 mm
l ₆	90 mm
Perforación d ₂ (H7)	10 mm
l ₇	95 mm
Rosca M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Forma	E

Tamaño VDI	VDI 40
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar