

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 35
Código ISO Soporte	PCSNR/L 3232P16
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de resortes	259044 6
Juego de espigas elásticas	259047 4
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Palanca articulada	259015 12
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Tamaño de placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12