

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCKNR/L 3232P19
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de resortes	259044 7
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño de placa	19 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Tamaño del mango	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Juego de espigas elásticas	259047 5
Calzo	259031 36
Longitud total L	170 mm
Palanca articulada	259015 13
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36