



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 42/7mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Ø D_3	35 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Número de filos Z	7
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Ø de corte D_c	42 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	33,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	77 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,52 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	82 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------