

Weidmüller 

Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 185mm



Datos de pedido

Número de pedido	730250 185
GTIN	4008190020163
Clase de artículo	73H

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.

Descripción técnica

Capacidad de corte	35 mm ²
Longitud total	185 mm
Capacidad de corte hasta Ø	8 mm
Quality Dress	KT8
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de plástico
Accionamiento	mecánico, monomanual
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa

Superficie	brillante
con muelle de abertura	no
Tipo de producto	Tijera