

MIRKA**Rollo de lijar con Cierre por adherencia ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m,
Tamaño de grano: 240****Datos de pedido**

Número de pedido	567806 240
GTIN	6416868330403
Clase de artículo	56M

Descripción**Ejecución:**

El sistema de rectificado patentado **ABRANET®** consiste en un tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en una **estructura de retícula** con miles de taladros.

Ventaja:

- **Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.**
- **Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).**
- **Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.**
- **Alta efectividad – la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.**

Aplicación:

En lijadoras vibratorias o para el uso manual.

Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Descripción técnica

Tamaño de grano	240
-----------------	-----

Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura hoja abrasiva	115 mm
Longitud hoja abrasiva	10 m
Atributo del nombre de producto	115 mm × 10 m