

Cabeza de barra de mandrinar para revólver de disco, Tipo A, Ø de sujeción: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319162 12
GTIN	4251414900295
Clase de artículo	38T

Descripción

Ejecución:

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.

Sistema de estructura modular.

Ventaja:

- **Todas las herramientas con conexión IKZ directa.**
- **Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.**
- **Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.**

Nota:

Adecuado para barras de mandrinar con amortiguación de las vibraciones n.º 264902 – 264908, n.º 264910 – 264922 o herramientas con mango cilíndrico (p. ej.: Barras de mandrinar MDI a partir de Ø 10 mm).

Longitud L: 70 mm

Descripción técnica

Ø de sujeción	12 mm
---------------	-------

Longitud L	70 mm
Adaptador	Tipo A