

Cabeza de barra de mandrinar para revólver de estrella, Tipo A H = 80, Ø de sujeción: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319172 20
GTIN	4251414900646
Clase de artículo	38T

Descripción

Ejecución:

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.

Sistema de estructura modular.

Ventaja:

- **Todas las herramientas con conexión IKZ directa.**
- **Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.**
- **Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.**

Aplicación:

Con el cambio de la tapa de cierre, se puede utilizar a la derecha y a la izquierda.

Nota:

Adecuado para barras de mandrinar con amortiguación de las vibraciones n.º 264902– 264908, n.º 264910– 264922 o herramientas con mango cilíndrico (p. ej.: Barras de mandrinar MDI a partir de Ø 10 mm).

Descripción técnica

Ø de sujeción	20 mm
---------------	-------

Hoja de datos

Longitud L	80 mm
Adaptador	Tipo A H = 80
Tipo de producto	Accesorios para portaherramientas VDI