

## Cabeza de barra de mandrinar para revólver de estrella, Tipo C H = 150, Ø de sujeción: 20 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319174 20     |
| GTIN              | 4251414900660 |
| Clase de artículo | 38T           |

### Descripción

#### Ejecución:

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.

Sistema de estructura modular.

#### Ventaja:

- **Todas las herramientas con conexión IKZ directa.**
- **Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.**
- **Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.**

#### Aplicación:

Con el cambio de la tapa de cierre, se puede utilizar a la derecha y a la izquierda.

#### Nota:

Adecuado para barras de mandrinar con amortiguación de las vibraciones n.º 264902 – 264908, n.º 264910 – 264922 o herramientas con mango cilíndrico (p. ej.: Barras de mandrinar MDI a partir de Ø 10 mm).

Longitud L: 80 mm

### Descripción técnica

|               |       |
|---------------|-------|
| Ø de sujeción | 20 mm |
|---------------|-------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Longitud L | 80 mm          |
| Adaptador  | Tipo C H = 150 |