

Espiga de verificación individual metal duro Clase de tolerancia 1, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	483916 2
GTIN	2050001940964
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de metal duro. Superficie rectificada y lapeada. A partir de \varnothing 5,01 con medidas grabadas.

Ventaja:

- **El doble de duro que el acero para calibres.**
- **Resistente a la corrosión**

Nota:

Indicar en el pedido **el \varnothing deseado**, p. ej., n.º 483916 tam. 3 **4,35**.

Descripción técnica

Longitud espiga de medición	70 mm
Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	1 - 2,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028240 20
Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20	028260 20

