



Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	675395 10
GTIN	4013288038630
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos tensores (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Perfil de apriete	10
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Distancia entre espigas	3,3 mm
Quality Dress	Tensor 857/1 Z
Perfil de salida	Inserto de mordaza de fijación
Tipo de producto	Herramienta de puntas

