

Soporte para espiga de verificación, bicolor, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	483935 5
GTIN	2050001862501
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Soporte para espiga de verificación de fundición a presión con tornillo de apriete. Para alojamiento de dos espigas de verificación dentro de un campo de tolerancia.

Lados Pasa y No pasa claramente identificados con marca de color verde y rojo.

Intervalo de \varnothing : 9,51 - 12 mm

Longitud del soporte: 92 mm

Descripción técnica

Longitud del soporte	92 mm
Intervalo de \varnothing	9,51 - 12 mm
Tipo de producto	Soporte para espiga de verificación