

**Llave de espigas articulada acodada, Ø máximo / Ø nominal de espiga:
40/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Acodado, con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Longitud total	158 mm
Ø máximo	40 mm
Separación de pitones regulable a	18 - 40 mm
Ø nominal de espiga	3 mm
Tipo	764C
Rosca de espiga	M4
Quality Dress	764CC
Tipo de producto	Llave de espigas

