

**Llave de espigas articulada acodada, Ø máximo / Ø nominal de espiga:  
80/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628810 80/5
GTIN	4020772051082
Clase de artículo	63Q

**Descripción****Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.  
Acodado, con espigas intercambiables.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

**Descripción técnica**

Ø máximo	80 mm
Separación de pitones regulable a	40 - 80 mm
Longitud total	215 mm
Ø nominal de espiga	5 mm
Tipo	764C
Rosca de espiga	M6
Quality Dress	764CC
Tipo de producto	Llave de espigas

---

## Accesorios

Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas sueltas

---

628850