



## Llave de espigas articulada acodada, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 125/6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Clase de artículo	63Q

### Descripción

**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Acodado, con espigas intercambiables.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

### Descripción técnica

Ø nominal de espiga	6 mm
Ø máximo	125 mm
Longitud total	290 mm
Separación de pitones regulable a	80 - 125 mm
Tipo	764C
Rosca de espiga	M6
Quality Dress	764CC
Tipo de producto	Llave de espigas

---

## Accesorios

Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas sueltas

---

628850