

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 006464****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 006464
GTIN	4007841006464
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Temperatura ajustable en continuo de 80 a 630 °C.

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Suministro:

Soplador de aire caliente n.º 078321 tam. 351403, boquilla ancha de 50 mm, boquilla reductora de 9 mm, boquilla de reflexión, juego de mangueras encogibles, 100 piezas.

Descripción técnica

Caudal de aire nivel 3	500 l/min
Consumo de potencia	2200 W
Caudal de aire nivel 2	300 l/min
Quality Dress	HG 2120EKF

Temperatura del aire	80 - 630 °C
Ejecución	Surtido
Peso	850 g
Caudal de aire nivel 1	150 l/min
Embalaje	Maletín de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soplador aire caliente

Accesorios

Surtido de accesorios aire caliente 12 piezas Tipo 075569	078329 075569
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007690	078325 007690
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007553	078325 007553
Escáner de temperatura HL Scan Tipo 014919	078326 014919