

**Mono Industria, azul marino / azul violáceo, Talla de confección DE: 48****Datos de pedido**

Número de pedido	091441 48
GTIN	7330509360019
Clase de artículo	04T

Descripción**Ejecución:**

Colección industrial con muchas funciones de **materiales resistentes al desgaste**. Desarrollado para soportar duras cargas en el trabajo diario. Lavado industrial de acuerdo con **EN ISO 15797**. Todos los artículos disponen de un bolsillo para identificación que puede retirarse.

Mono con elástico en la espalda y cintura móvil.

- **Bolsillo interior para el móvil.**
- **Bolsillo trasero con solapa.**
- **Bolsillo en la pierna con bolsillo adicional y para lápiz.**
- **Bolsillo para metro.**

Descripción:

- **Pliegues de movimiento en la espalda para la comodidad óptima.**
- **Bolsillos superiores con solapa, uno de ellos con doble bolsillo para lápices.**
- **Cremallera unilateral oculta de plástico.**
- **Puños regulables.**

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Mono en combinación de colores **negro / gris** en n.º 091442.

Disponible en otros colores a petición.

En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Composición del tejido: 35% algodón

Composición del tejido: 65% poliéster

Gramaje/densidad tejido del material: 240 g/m²

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Lavar: 70 °C colada de color

Descripción técnica

Talla de confección DE	48
Tamaño FR	42
Tamaño IT	C48
Tamaño RU	M
Tamaño EE. UU.	M
Serie	Industrie
Servicio especial	Personalización textil
Tamaño SE	D100
Tamaño NL	C48
Tamaño ES	C48
Sexo	Caballero
Composición del tejido	35% algodón
Composición del tejido	65% poliéster
Gramaje/densidad tejido del material	240 g/m ²
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Lavar	70 °C colada de color
Blanqueo	no blanquear
Limpieza química	Limpieza con percloroetileno
Secar	Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar	caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color	azul marino / azul violáceo
Tipo de producto	Mono

