

**Mono Industria, azul marino / azul violáceo, Talla de confección DE: 54****Datos de pedido**

Número de pedido	091441 54
GTIN	7330509360040
Clase de artículo	04T

**Descripción****Ejecución:**

Colección industrial con muchas funciones de **materiales resistentes al desgaste**. Desarrollado para soportar duras cargas en el trabajo diario. Lavado industrial de acuerdo con **EN ISO 15797**. Todos los artículos disponen de un bolsillo para identificación que puede retirarse.

**Mono** con elástico en la espalda y cintura móvil.

- **Bolsillo interior para el móvil.**
- **Bolsillo trasero con solapa.**
- **Bolsillo en la pierna con bolsillo adicional y para lápiz.**
- **Bolsillo para metro.**

**Descripción:**

- **Pliegues de movimiento en la espalda para la comodidad óptima.**
- **Bolsillos superiores con solapa, uno de ellos con doble bolsillo para lápices.**
- **Cremallera unilateral oculta de plástico.**
- **Puños regulables.**

**Nota:**

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

**Mono** en combinación de colores **negro / gris** en n.º 091442.

Disponible en otros colores a petición.

En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Composición del tejido: 35% algodón

Composición del tejido: 65% poliéster

Gramaje/densidad tejido del material: 240 g/m<sup>2</sup>

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Lavar: 70 °C colada de color

## Descripción técnica

Talla de confección DE	54
Tamaño FR	48
Tamaño IT	C54
Tamaño RU	XL
Tamaño EE. UU.	XL
Serie	Industrie
Servicio especial	Personalización textil
Tamaño NL	C54
Tamaño ES	C54
Tamaño SE	D100
Sexo	Caballero
Composición del tejido	35% algodón
Composición del tejido	65% poliéster
Gramaje/densidad tejido del material	240 g/m <sup>2</sup>
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Lavar	70 °C colada de color
Blanqueo	no blanquear
Limpieza química	Limpieza con percloroetileno
Secar	Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar	caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color	azul marino / azul violáceo
Tipo de producto	Mono

