



## Mono Industria, negro / gris, Talla de confección DE: 58



### Datos de pedido

Número de pedido	091442 58
GTIN	7330509360668
Clase de artículo	04T

### Descripción

#### Ejecución:

Colección industrial con muchas funciones de **materiales resistentes al desgaste**. Desarrollado para soportar duras cargas en el trabajo diario. Lavado industrial de acuerdo con **EN ISO 15797**. Todos los artículos disponen de un bolsillo para identificación que puede retirarse.

- **Pliegues de movimiento en la espalda para la comodidad óptima.**
- **Bolsillos superiores con solapa, uno de ellos con doble bolsillo para lápices.**
- **Cremallera unilateral oculta de plástico.**
- **Puños regulables.**

**Mono** con elástico en la espalda y cintura móvil.

- **Bolsillo interior para el móvil.**
- **Bolsillo trasero con solapa.**
- **Bolsillo en la pierna con bolsillo adicional y para lápiz.**
- **Bolsillo para metro.**

#### Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

**Mono** en combinación de colores **azul marino/azul violáceo** en n.º 091441.

Disponible en otros colores a petición.

Una tabla de tallas con las tallas de confección internacionales se encuentra en nuestra página de visión general.

Composición del tejido: 65% poliéster  
 Composición del tejido: 35% algodón  
 Gramaje/densidad tejido del material: 240 g/m<sup>2</sup>  
 Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100  
 Lavar: 70 °C colada de color

## Descripción técnica

Tamaño EE. UU.	2XL
Tamaño FR	52
Tamaño RU	2XL
Talla de confección DE	58
Tamaño IT	C58
Serie	Industrie
Servicio especial	Personalización textil
Tamaño ES	C58
Tamaño NL	C58
Tamaño SE	D104
Sexo	Caballero
Composición del tejido	65% poliéster
Composición del tejido	35% algodón
Gramaje/densidad tejido del material	240 g/m <sup>2</sup>
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Lavar	70 °C colada de color
Blanqueo	no blanquear
Limpieza química	Limpieza con percloroetileno
Secar	Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar	caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color	negro / gris
Tipo de producto	Mono

